

お客様各位

2022年6月  
ポップリベット・ファスナー株式会社

## 取り外し機能を追加した POP リベット POP® “リムーバブルリベット” 新発売のお知らせ


拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
POP リベットは締結後、簡単に外れないことが1つの特長ではありますが、このたび、POP リベットに取り外し機能を追加した「POP リムーバブルリベット」の新発売をお知らせします。  
「POP リムーバブルリベット」は、POP リベットのボディ外周にねじ山を形成、フランジにはビット穴を形成、ビットでリベットを回転させて取り外し可能な機能を有しております。  
通常の POP リベット同様、リベットツールによる片側締結、袋穴での締結も可能です。  
POP リベットを取り外す際にご使用いただく専用工具「リベットカッターキット(リベットカッター+パンチ)」は不要、一般工具で取り外しが可能です。  
取り外した後、同一の下穴に、新しいリベットにて締結も可能です。  
リベットボディ外周のねじ山が下穴に食い込むことで締結、ねじ山がワークに食い込んでいるため強い振動下でも緩みにくい特性を有しております。  
カタログはこちら → [https://www.popnpr.co.jp/product\\_info/images/RemovableRivet-202206.pdf](https://www.popnpr.co.jp/product_info/images/RemovableRivet-202206.pdf)

**リムーバブルリベットはお客様の仕様に合わせて設計いたします。ご検討の際は営業担当までご相談ください。**  
今後とも、ポップリベット・ファスナー株式会社は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進し続けますので、何卒ご高承のうえ、倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具


### 記

#### 1. リムーバブルリベット (締結前・締結後)



#### 2. 寸法表一例 (お客様の仕様に合わせて設計いたします。)

	材質	表面処理
リベットボディ	スチール (SWCH)	亜鉛メッキ3価クロメート
マンドレル	スチール	亜鉛メッキ3価クロメート



#### — 寸法表 —

リベット呼径 D (mm)	加工物穴径 (mm)	リベット No.□	推奨締結板厚 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	M (mm)
5.1 <sup>+0.2</sup> <sub>-0.1</sub>	5.8	SRM51M-65L	※	12.8	6.5	10	4.0	3.0

※推奨締結板厚については要件により異なります。